

CAMLogic®								Indicazioni per la scelta del tipo di elica.									
								QUESTA TABELLA E' SOLO INDICATIVA. IL TIPO DI ELICA DEVE ESSERE SCELTO TENENDO IN CONSIDERAZIONE ANCHE ALTRI FATTORI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE									
								APPLICAZIONI, TIPI DI MATERIALI				DIAMETRO MINIMO D'INSTALLAZIONE					
FOTO	CODICE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	DENSITA' MATERIALE IDEALE [kg/dm3]	DIAMETRO MINIMO INSTALLAZIONE [mm]	DIAMETRO DI INGOMBRO IN ROTAZIONE [mm]	ALTEZZA (DAL FORO DI FISSAGGIO) [mm]	INOX	Per materiali pesanti e di grossa pezzatura come ghiaia o cemento [3 - 1.5 kg/dm3]	Per materiali di peso medio come mais, farina, fagioli, caffè, grano, segatura o nerofumo [1.5 - 0.7 kg/dm3]	Per materiali leggeri come cenere [0.7 - 0.3 kg/dm3]	Per materiali molto leggeri come polistirolo [-0.3 kg/dm3]	Diametro foro di installazione G 1" (d int= 30mm)	Diametro foro di installazione G 1½" (d int= 39mm)	Diametro foro di installazione G 1¾" (d int= 50mm)	Diametro foro di installazione G 2¼" (d int = 75mm)	Installazione con flangia o dall'interno del silos	
	AC1INOX1	Elca tpo AC1 a 1 pala in acc.inox AISI 304. Dimensioni: 50 x 100 mm. Standard su PFG57X; PFG57XM; PFG57AT; PFG57ATM	1,0	39	100	86	X		X				X	X	X		
	AC1PVC1	Elca tpo AC1 a 1 pala in PVC. Dimensioni 50 x 100 mm. Standard su PFG57; PFG57M	1,0	39	100	87			X				X	X	X		
	AC2PVC3	Elca tpo AC2 a 3 pale in PVC. Dimensioni: 120 x 65 mm. Standard su PFG05F; PFG57F	0,3	125	120	55			X	X						X	
	AC3INOX4	Elca tpo AC3 a 4 pale in acc.inox AISI 304. Dimensioni: 100 x 60 mm. Standard su PFG05XF; PFG05ATF-ATFV-ATFHV; PFG57XF; PFG57ATF	0,3	105	100	45	X		X	X						X	
	AC4INOX1	Elca tpo AC4 a 1 pala in acc.inox AISI 304. Dimensioni: 60 x 100 mm. Standard su PFG05K; PFG05XM; PFG05AT; PFG05ATM	0,5	65	120	85	X		X						X		
	AC4PVC1	Elca tpo AC4 a 1 pala in PVC. Dimensioni: 60 x 100 mm. Standard su PFG05; PFG05M	0,5	65	120	85			X						X		
	AC5INOX4	Elca tpo AC5 a 4 pale in acc.inox AISI 304. Dimensioni: 138 x 50 mm. Standard su PFG05ATFHV60	0,2	140	138	45	X			X						X	
	AC5L	Elca tpo AC5L a 4 pale in acc.inox AISI 304. Dimensioni: 100 x 110 mm.	0,2	100	100	95	X			X						X	
	AC6INOX1	Elca tpo AC6 a 1 pala in acc. inox AISI 304. Dimensioni 140 x 150 mm	0,1	110	280	130	X			X	X					X	
	AC7INOX1	Elca tpo AC7 a 1 pala in acc. inox AISI 304. Dimensioni: 60 x 145 mm.	0,3	65	120	131	X		X	X					X		
	AC8	Elca tpo AC8 a 4 cavi in acc.inox AISI 304. Diametro: 260 mm.	2,0	100	260	36		X							X	0	
	AC9INOX2	Elca tpo AC9 a 2 pale in acc.inox AISI 304. Dimensioni: 140 x 65 mm.	0,2	145	140	75	X			X						X	
	AC9PVC2	Elca tpo AC9 a 2 pale in PVC. Dimensioni: 140 x 65 mm.	0,2	145	140	70				X						X	
	AC10	Elca tpo AC10 a 2 pale in acc.inox AISI 304. Dimensioni: 70 x 135 mm.	0,6	75	70	135	X		X						X		
	AC11INOX4	Elca tpo AC11 a 4 pale in acc. inox AISI 304. Dimensioni: 150 x 110 mm.	0,1	155	150	95	X			X	X					X	
	AC12	Elca tpo AC12 ad 1 pala in acc. inox AISI 304.	0,4	30	160	148	X		X			X	X	X	X		
	AC13PVC2	Elca tpo AC13 a 2 pale in PVC. Dimensioni: 304 x 142 mm.	0,02	305	324	162					X					X	
	AC14INOX1	Elca tpo AC14 a 1 pala in acc. inox AISI 304. Dimensioni: 130 x 150 mm. Larghezza pala 28mm.	0,4	30	234	144	X		X	X		X	X	X	X		
	AC15INOX1	Elca tpo AC15 a 1 pala in acc. inox AISI 304. Dimensioni: 127 x 157 mm. Larghezza pala 68mm.	0,2	70	227	124	X			X	X				X		
	AC16INOX1	Elca tpo AC16 a 1 pala in acc. inox AISI 304. Dimensioni: 118 x 150 mm. Larghezza pala 40 mm.	0,3	42	218	137	X		X	X				X	X		
	AC17INOX4	Elca tpo AC17 a 4 pale in acc. inox AISI 304. Dimensioni: 70 x 100 mm.	0,4	72	70	95	X			X					X		
	AC18INOX4	Elca tpo AC18 a 4 pale in acc. inox AISI 304. Dimensioni: 70 x 50 mm.	0,7	72	70	45	X		X						X		
	AC19	Elca curva a 1 pala in Lathiom 52/11-08 PD02 Adatta all'impiego a contatto con alimenti. Dimensioni: 145 x 70 mm.	0,3	40	220	55		X	X	X			X	X	X		